

品番：EA829SE-10B

品名：M10x1.25 スパ°イラルタップ°(ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	2,390円(税抜) / 2,629円(税込)		
カタログ価格	2,390円(税抜) / 2,629円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/28 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M10×1.25	全長	75mm
■巾(mm)	5.5	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	8
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	溝数	3
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。		
ホモ処理(表面加工)			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.