

品番：EA829SE-12

品名：M12x1.75 スパ イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M12×1.75	全長	82mm
■巾(mm)	6.5	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	9
ねじ長	29mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	溝数	3
重量	41g	用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.