

品番：EA829SE-12C

品名：M12x1.25 スパ イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



品番	規格	長さ	全長	首下長	シャンク径	溝数	重量
EA829SE-12C	M12x1.25	29mm	82mm	48mm	8.5mm	3	41g

呼び	M12x1.25
規格	JIS B 0202
材質	高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理	ホモ処理

メーカー	OSG
型番	EX-SUS-SFT STD

用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。
----	---------------------------------

全長	82mm
首下長	48mm
シャンク径	8.5mm
溝数	3
重量	41g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M12×1.25	全長	82mm
ねじ長	29mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	■長	9mm
■巾	6.5mm	溝数	3
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	41g
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.