

品番：EA829SE-14

品名：M14x2.0 スパ イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
カタログ価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



品名	型番	規格	単位	在庫	備考
OSG EX-SUS-SFT STD	EA829SE-14	M14x2.0	本	1	

呼び	規格	単位	在庫
M14x2.0	EX-SUS-SFT STD	本	1

品名	型番	規格	単位	在庫
OSG EX-SUS-SFT STD	EA829SE-14	M14x2.0	本	1

品名	型番	規格	単位	在庫
OSG EX-SUS-SFT STD	EA829SE-14	M14x2.0	本	1

品名	型番	規格	単位	在庫
OSG EX-SUS-SFT STD	EA829SE-14	M14x2.0	本	1

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M14x2	全長	88mm
ねじ長	30mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	■長	11mm
■巾	8mm	溝数	3
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	64g
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.