

品番：EA829SE-16B

品名：M16x1.5 スパ°イラルタップ°(ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
カタログ価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/14 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M16×1.5	全長	95mm
■巾(mm)	10	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	13
ねじ長	32mm	首下長	52mm
シャンク径	12.5mm	溝数	3
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。		
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.