

# 品番 : EA829SE-20

品名 : M20x2.5 イハ° イラルタッフ° (ステンレス用・軋処理)



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 00:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M20×2.5	全長	105mm
■巾(mm)	12	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	15
ねじ長	37mm	首下長	58mm
シャンク径	15mm	溝数	4
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。		
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.