

品番：EA829SE-20B

品名：M20x1.5 スパ イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M20×1.5	全長	105mm
■巾(mm)	12	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	15
ねじ長	37mm	首下長	58mm
シャンク径	15mm	溝数	4
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。		
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.