


品番 : EA829SE-22A

品名 : M22x 2.5 スハ° イラルタッフ° (ステンレス用・杆処理)



販売価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M22×2.5
全長(mm)	115	食付	2.5P
ねじ長(mm)	38	シャンク径(mm)	17
■巾(mm)	13	■長(mm)	16
溝数	4	精度	STD
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。			
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.