

品番：EA829SE-5B

品名：M 5x0.8 スパ イラタツプ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/26 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



カタログ訂正 26/04/16 ●先端形状が異なります(突出しセンタあり) (No.57 1254)

#### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M5×0.8	全長	60mm
ねじ長	16mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	10g
ホモ処理(表面加工)			
突出しセンタあり			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.