

品番：**EA829SE-8B**

品名：M 8x1.0 スパ イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	2,800円 (税抜) / 3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



品名	型番	規格	単位	在庫
OSG EX-SUS-SFT STD	EA829SE-8B	M8x1.0	本	1

呼び	M8x1
ねじ長	22mm
全長	70mm
首下長	37mm
シャンク径	6.2mm
■長	8mm
■巾	5mm
溝数	3
重量	18g

メーカー	OSG
用途	ステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。
材質	高バナジウムハイス(HSSE)

品番	EA829SE-8B
規格	M8x1.0
単位	本
在庫	1

品番	EA829SE-8B
規格	M8x1.0
単位	本
在庫	1

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M8×1	全長	70mm
ねじ長	22mm	首下長	37mm
シャンク径	6.2mm	■長	8mm
■巾	5mm	溝数	3
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	18g
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.