

品番 : EA829SF-12C

品名：M12x1.25 スパ° イラルタッพ° (軟鋼・深穴・軋処理)



販売価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/02/15 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M12×1.25	全長	82mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	6.5	■長(mm)	9
ねじ長	18mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	溝数	3
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、鎌鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.