


品番：EA829SF-14


品名：M14x2.0 スパ イラルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/26 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	11mm
ねじ	● 標準的な下穴で加工
深さ	● 切削部の長さの約1.5倍
深さ	● 切削部の長さの約2倍
深さ	● 切削部の長さの約3倍



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M14×2	精度	OH2
食付	2.5P	全長	88mm
ねじ長	20mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	■長	11mm
■巾	8mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	63g

ホモ処理(表面処理)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.