

品番 : EA829SF-16

品名：M16×2.0 スパ° イラルタッ° (軟鋼・深穴・軋処理)



販売価格	6,580円(税抜)／7,238円(税込)
カタログ価格	6,580円(税抜)／7,238円(税込)
在庫数	最新在庫：1 (2026/02/15 18:29現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	0896ページ



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M16×2	全長	95mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	10	■長(mm)	13
ねじ長	20mm	首下長	52mm
シャンク径	12.5mm	溝数	3
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、鎌鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.