


品番：EA829SF-18B



品名：M18x1.5 スパ イラルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)



販売価格	8,980円(税抜) / 9,878円(税込)		
カタログ価格	8,980円(税抜) / 9,878円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	仕様
長い	・仕様が丸、平線など
短い	・切削部の長さの指定
	・めねじの仕上げの指定
	・切削部の長さ
	・工具寿命が長い



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M18×1.5	精度	OH2
食付	2.5P	全長	100mm
ねじ長	25mm	首下長	55mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	113g

ホモ処理(表面処理)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.