品番：EA829SF-20B

品名：M20x1.5 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀｯﾌﾟ(軟鋼・深穴・ﾎﾓ処理)

販売価格	11,400円（税抜）／ 12,540円（税込）		
カタログ価格	11,400円（税抜）／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 22:20現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0932ページ		





仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M20×1.5	全長	105mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	12	■長(mm)	15
ねじ長	25mm	首下長	58mm
シャンク径	15mm	溝数	4
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.