


品番：EA829SF-24A

品名：M24x 3.0 スパ イルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)



販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	120mm
切削部の長さ	66mm
切削部の長さ	18mm
切削部の長さ	15mm



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M24×3	精度	OH3
食付	2.5P	全長	120mm
ねじ長	30mm	首下長	66mm
シャンク径	19mm	■長	18mm
■巾	15mm	溝数	4
突き出しセンタ	なし	対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	236g

ホモ処理(表面処理)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.