

品番 : EA829SF-8

品名：M 8x1.25 ｽﾊﾟﾟ イラルタップ (軟鋼・深穴・軋処理)



販売価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)
カタログ価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 21:27現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	0896ページ



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M8×1.25	全長	70mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	5	■長(mm)	8
ねじ長	13mm	首下長	37mm
シャンク径	6.2mm	溝数	3
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、鎌鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.