

品番 : EA829SH-10C

品名 : M10x1.0 入ハ° イカルタッフ° (銅用・HSSE)



販売価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CU-SFT STD
呼び	M10×1	全長	75mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8
ねじ長	10.5mm	首下長	41mm
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	シャンク径	7mm
溝数	3	被削材	銅、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
クロムナイトライドコーティング(表面処理)			
銅に対し優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用により、銅への長寿命加工を実現			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.