

品番：EA829SJ-18

品名：M18.0x 2.5 スパイラルタップ(HSSE)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 02:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ                      |      |   |



仕様

|         |                 |     |                      |
|---------|-----------------|-----|----------------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)    | 型番  | A-SFT STD            |
| 呼び      | M18X2.5         | 精度  | OH5                  |
| 喰付      | 2.5P            | 全長  | 100mm                |
| ねじ長     | 30mm            | 首下長 | 55mm                 |
| シャンク径   | 14mm            | ■長  | 14mm                 |
| ■巾      | 11mm            | 溝数  | 4                    |
| 突き出しセンタ | なし              | 被削材 | 中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など |
| 材質      | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量  | 110g                 |

Vコーティング(表面処理)

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.