



品番 : EA829SJ-18C

品名 : M18.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	A-SFT STD
呼び	M18X1.5	精度	OH4
喰付	2.5P	全長	100mm
ねじ長	24mm	首下長	55mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	110g

Vコーティング(表面処理)

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.