

品番：EA829SM-12G

品名：M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
カタログ価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SFT STD
呼び	M12×1.5	精度	OH3
食付	2.5P	全長	150mm
ねじ長	21mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	■長	9mm
■巾	6.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	71g
ノンコート			
標準のスパイラルタップではねじ部の突き出し長さが不足するような場合に使用します。			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

