


品番 : EA829SM-14C

品名 : M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/11 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0932ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M14×2
全長(mm)	150	食付	2.5P
シャンク径(mm)	10.5	ねじ長(mm)	30
■巾(mm)	8	■長(mm)	11
溝数	3	精度	STD
対応被削材	中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど		

ノンコート

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.