

品番：EA829SN-10

品名：M10x 1.5/100mm スパ イルタップ° (ステンレス用)



販売価格	4,010円(税抜)／4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜)／4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 17:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-SFT STD
呼び	M10×1.5	全長(mm)	100
喰付	2.5P	ねじ長(mm)	18
首下長 (mm)	41	シャンク径(mm)	7
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8
重量(g)	34	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
溝数	3	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.