

品番：EA829SN-16

品名：M16x 2.0/150mm スパ イルタップ° (ステンレス用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,000円(税抜)／12,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 11,000円(税抜)／12,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/10 17:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ                      |      |   |



仕様

|         |              |           |                     |
|---------|--------------|-----------|---------------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番        | EX-LT-SUS-SFT STD   |
| 呼び      | M16×2        | 全長(mm)    | 150                 |
| 喰付      | 2.5P         | ねじ長(mm)   | 32                  |
| 首下長(mm) | 52           | シャンク径(mm) | 12.5                |
| ■巾(mm)  | 10           | ■長(mm)    | 13                  |
| 重量(g)   | 142          | 材質        | HSSE(高バナジウムハイス)     |
| 溝数      | 3            | 対応被削材     | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.