

品番：EA829SN-8

品名：M 8x1.25/100mm スパ イラルタップ° (ステンレス用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/10 17:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----------|---------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-SFT STD |
| 呼び | M8×1.25 | 全長(mm) | 100 |
| 喰付 | 2.5P | ねじ長(mm) | 15 |
| 首下長(mm) | 37 | シャンク径(mm) | 6.2 |
| ■巾(mm) | 5 | ■長(mm) | 8 |
| 重量(g) | 25 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 溝数 | 3 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.