

品番：EA829ST-12D

品名：M12x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)



販売価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
カタログ価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/21 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	V-TI-SFT STD
材質	CPM(粉末ハイス)	呼び	M12×1
全長(mm)	82	食付	2.5P
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	10.5
■巾(mm)	8	■長(mm)	11
溝数	3	精度	STD
対応被削材	チタン合金、調質鋼(35~45HRC)		

#### Vコーティング

航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.