

品番：EA829TA-404

品名：3/8"×19 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 14:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



切削径の長さについて	
短い	● ねじの付いた部分で切削
長い	● ねじのない部分で切削



切削径の長さについて	
短い	● ねじの付いた部分で切削
長い	● ねじのない部分で切削

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-TPT
呼び	Rc3/8"×19	喰付	2.5P
全長	65mm	ねじ長	28mm
基準径位置	21mm	シャンク径	14mm
■長	14mm	■巾	11mm
溝数	4	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	67g
ホモ処理(表面加工)			
JIS2級			
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.