

品番：EA829TA-407

品名：3/4" x 14 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



切削部の長さについて	
短い	● 切削部が短く、切削力不足
長い	● 切削部が長すぎると、切削力が増え、切削刃が鋭くなる



切削部の長さについて	
短い	● 切削部が短く、切削力不足
長い	● 切削部が長すぎると、切削力が増え、切削刃が鋭くなる

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-TPT
呼び	Rc3/4" x 14	喰付	2.5P
全長	85mm	ねじ長	35mm
基準径位置	25mm	シャンク径	23mm
■長	20mm	■巾	17mm
溝数	4	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	231g
ホモ処理(表面加工)			
JIS2級			
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.