

品番：EA829TA-410

品名：1" x11 パイプタップ(ステンス用/PT(Rc))



販売価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
カタログ価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



切削部の長さについて	
長い	● ねじり、下向きに ● 切削方向に垂直に切削 ● ねじり、上向きに切削 ● 切削方向に平行
短い	● ねじり、下向きに ● 切削方向に垂直に切削 ● ねじり、上向きに切削 ● 切削方向に平行



切削部の長さについて	
長い	● ねじり、下向きに ● 切削方向に垂直に切削 ● ねじり、上向きに切削 ● 切削方向に平行
短い	● ねじり、下向きに ● 切削方向に垂直に切削 ● ねじり、上向きに切削 ● 切削方向に平行

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-TPT
呼び	Rc1"×11	喰付	2.5P
全長	95mm	ねじ長	45mm
基準径位置	32mm	シャンク径	26mm
■長	24mm	■巾	21mm
溝数	4	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	356g
ホモ処理(表面加工)			
JIS2級			
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.