

品番：EA829TA-410

品名：1" x11 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 51,400円(税抜) / 56,540円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 51,400円(税抜) / 56,540円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 16:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0906ページ                      |      |   |



| 切削部の長さについて |            |
|------------|------------|
| 長い         | ● ねじり、下向きに |
| 短い         | ● ねじり、上向きに |
| 長い         | ● ねじり、上向きに |
| 短い         | ● ねじり、下向きに |



| 切削部の長さについて |            |
|------------|------------|
| 長い         | ● ねじり、下向きに |
| 短い         | ● ねじり、上向きに |
| 長い         | ● ねじり、上向きに |
| 短い         | ● ねじり、下向きに |

### 仕様

|                       |                 |       |                     |
|-----------------------|-----------------|-------|---------------------|
| メーカー                  | オーエスジー (OSG)    | 型番    | EX-SUS-TPT          |
| 呼び                    | Rc1"×11         | 喰付    | 2.5P                |
| 全長                    | 95mm            | ねじ長   | 45mm                |
| 基準径位置                 | 32mm            | シャンク径 | 26mm                |
| ■長                    | 24mm            | ■巾    | 21mm                |
| 溝数                    | 4               | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質                    | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量    | 356g                |
| ホモ処理(表面加工)            |                 |       |                     |
| JIS2級                 |                 |       |                     |
| ステンレス鋼などの難被削材に適しています。 |                 |       |                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.