

品番：EA829TB-1

品名：1/8"×28 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)




販売価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
カタログ価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/14 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に切削加工に用いられ、工具鋼として広く利用されています。

切削加工の留意点
切削加工の際は、切削速度、切削深度、切削液の供給量などを適切に設定し、切削加工の効率を向上させ、工具の寿命を延ばすことが重要です。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	TPT
呼び	RC1/8"×28	食付	2.5P
全長	59mm	ねじ長	15mm
基準径位置	10.1mm	シャンク径	8mm
■長	9mm	■巾	6mm
溝数	4	被削材	中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
材質	ハイス(HSS)	重量	23g

管用テーパめねじを加工するのに用います。

主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。

基準径位置はISO準用(JIS B 4446:1998)

ねじ部精度は JIS B0203 相当です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.