


品番：EA829TB-6A

品名：3/4"x14 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)



販売価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/14 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加し、高硬度、高耐磨性を付与した合金鋼です。主に切削工具、金型、機械部品などに用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加し、高硬度、高耐磨性を付与した合金鋼です。主に切削工具、金型、機械部品などに用いられます。

**ねじ部の長さについて**  
ねじ部の長さについて



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	TPT
呼び	RC3/4"×14	食付	2.5P
全長	96mm	ねじ長	28mm
基準径位置	21.8mm	シャンク径	23mm
■長	20mm	■巾	17mm
溝数	4	被削材	中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
材質	ハイス(HSS)	重量	273g

管用テーパめねじを加工するのに用います。

主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。

基準径位置はISO準用(JIS B 4446:1998)

ねじ部精度は JIS B0203 相当です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.