

品番：EA829TF-107

品名：3/4"x14 パイプタップ(Rp/ISO)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。主に切削工具の材料として用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。主に切削工具の材料として用いられます。

ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	SPT
呼び	Rp3/4"×14	喰付	4P
全長	96mm	ねじ長	28mm
シャンク径	23mm	■長	20mm
■巾	17mm	溝数	4
対応被削材	中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など	材質	HSS(ハイス)
重量	275g		

管用テーパ-ねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

ねじ部の精度はISO準用(JIS B 4446:1998)

ねじ部精度は JIS B0203 相当です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.