

品番：EA829TF-304

品名：3/8"×19 パイプタップ(ステンレス用/PS(Rp))



販売価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
カタログ価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



呼び径の長さについて	
短い	■ 溝の深さが浅くなる
長い	■ 溝の深さが深くなる



呼び径の長さについて	
短い	■ 溝の深さが浅くなる
長い	■ 溝の深さが深くなる

カタログ訂正

26/05/15 材質の訂正。誤: HSS、正: HSSE(高バナジウムハイス)(No.57 9025)

### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SPT
呼び	Rp3/8"×19	喰付	4P
全長	65mm	ねじ長	28mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	4
対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	69g		
JIS2級			
ホモ処理(表面加工)			
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

