



品番：EA829TG-305

品名：1/2"×14 スパ イラタツプ° (ステンレス用/PF(G))



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



カタログ訂正 26/05/15 材質の訂正。誤: HSS、正: HSSE (高バナジウムハイス) (No.57 9025)

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	SUS-SFT-SPT
呼び	G1/2"×14	喰付	2.5P
全長	80mm	ねじ長	35mm
シャンク径	18mm	■長	17mm
■巾	14mm	溝数	4
対応被削材	ステンレス鋼、銅	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
重量	137g		
ホモ処理(表面処理)			
JIS2級			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.