


品番 : EA829TG-4

品名 : 3/8"×19 パイプタップ(PF(G))



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	SPT
呼び	G3/8"×19	全長(mm)	65
■巾	11mm	■長	14mm
噛付	4P	シャンク径(mm)	14
溝数	4	材質	HSS
ねじ長(mm)	28	重量(g)	69
入数	1本	精度	JIS2
対応被削材	中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.