

品番 : EA829VK-4

品名 : タップダイスセット(MM,NC,NPT)



販売価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0946ページ		



#### 仕様

用途	めねじ・おねじのねじ山修正作業に	セット内容	タップ×17本、ダイス×17個 タップハンドル×3本、ダイスハンドル×2本 ピッチゲージ16枚組(ミリ/インチ兼用) ×1個
タップ・ダイスサイズ (メートル並目)	M4×0.75・M5×0.8・M6×1. 0・M7×1.0 M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75	タップ・ダイスサイズ (メートル細目)	M10×1.25
タップ・ダイスサイズ (NC)	6-32・8-32・10-24・1/4"-20・5 /16"-18 3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13	タップ・ダイスサイズ (NPT)	1/8"-27
ダイス外径(メートル並目・細目)	M4～M 6:15.875mm M7～M12:25.4mm	ダイス外径(NC)	6-32,8-32,10-24:15.875mm 1/4"-20,5/16"-18,3/8"-16,7 /16"-14,1/2"-13:25.4mm
ダイス外径(NPT)	35.6mm	対応被削材	軟鋼、鍛鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など
ケースサイズ	(W)265×(D)140×(H)45mm	材質	高炭素鋼(ハイカーボンスチール)

#### 代替品

	品番	EA829VX-4
--	----	-----------



コメント 仕様ご確認下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.