

品番：EA829VK-5

品名：M 3-M18 タップ・ダイス細目並目セット



販売価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
カタログ価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0946ページ		



仕様

用途	めねじ・おねじのねじ山修正作業に	セット内容	タップ×23本、ダイス×23個 タップハンドル×3本、ダイスハンドル×2本 ピッチゲージ16枚組(ミリ)×1個
タップ・ダイスサイズ (メートル並目)	M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8 M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0 M8×1.25 M9×1.25・M10×1.5・M11×1.5 M12×1.75 M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5	タップ・ダイスサイズ (メートル細目)	M9×1.0・M10×1.25・M12×1.5 M14×1.25 M16×1.5・M18×1.5
タップ・ダイスサイズ (BSP)	1/8"-28・1/4"-19	ダイス外径(メートル並目・細目)	M 3～M12:25.4mm M14～M18:36.5mm
対応被削材	軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など	材質	高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケースサイズ	(W)520×(D)340×(H)80mm		

代替品

	品番 EA829VX-3 コメント 仕様ご確認下さい
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.