

品番：EA829VK-7

品名：M 3-M24 タップ・ダイス細目並目セット



販売価格	76,200円(税抜)／83,820円(税込)			
カタログ価格	76,200円(税抜)／83,820円(税込)			
在庫数	最新在庫: 14 (2025/06/11 06:59現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0946ページ			



仕様

用途	めねじ・おねじのねじ山修正作業に	セット内容	タップ×28本、ダイス×28個 タップハンドル×4本、ダイスハンドル×4本 ピッチゲージ16枚組(ミリ)×1個
タップ・ダイスサイズ (メートル並目)	M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8 M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25 M9×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.75 M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5 M24×3.0	タップ・ダイスサイズ (メートル細目)	M8×1.0・M9×1.0・M10×1.25・M12×1.5 M14×1.25・M14×1.5・M16×1.5 M18×1.5・M22×1.5・M24×2.0
タップ・ダイスサイズ (BSP)	1/8" -28	ダイス外径(メートル並目・細目)	M 3～M 6:15.875mm M 7～M12:25.4mm M14～M18:35.6mm M20～M24:46.0mm
対応被削材	軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など	材質	高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケースサイズ	(W)520×(D)340×(H)80mm		

代替品



品番 EA829VX-2
コメント M6～M24のセットになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.