

品番：EA829VX-21

品名：M 3-M12 タップ・ダイスセット(ドリル付)



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/03/04 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0911ページ		



M3～M12サイズ+ドリル2.5～φ10mmのお手頃なセットです(スチールケース付)

仕様

タップ・ダイスサイズ	・メトリック(並目・細目): M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7 7・M4×0.75・ M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75 75・M6×1.0・ M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0 0・M8×1.25・ M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5 5・M12×1.75 ・BSP: 1/8"-28	ダイス外径	25mm
ドリルサイズ	φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.0・6.8・8.0 6・10.3mm	ケースサイズ	370×255×33(T)mm
材質	タップ・ダイス:アロイ鋼 ドリル:HSS	対応被削材	HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材
ねじの精度	タップ:等級 6H ダイス:等級 6G (JIS 2級に相当)		

タップハンドル

ダイスハンドル

T型タップハンドル

(-)ドライバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.