

品番：EA840B-130BA

品名：130kg/30m 電動ウインチ



販売価格	194,600円(税抜) / 214,060円(税込)		
カタログ価格	194,600円(税抜) / 214,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AWIM125B
定格荷重(kg)	130	揚程(m)	30
吊揚速度(m/分)	24.6	重量(kg)	14
電源	AC100V 870W、10A	操作コード	20m
電源コード	5m	サイズ(W×D×H)mm	260×210×362
材質	鉄	フック口径	32mm
付属品	操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)		
加速防止、逆巻防止機能付			
ブレーキ付			
運転音が静かでブレーキの効きが優れています。			
安全性の高いラッチロックフック仕様			
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.