

品番：EA840B-31A

品名：60kg/30m 電動ウインチ



販売価格	95,700円(税抜)／105,270円(税込)		
カタログ価格	95,700円(税抜)／105,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/07 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AWI62
最大吊揚荷重	60kg	揚程	30m
吊揚速度	無負荷時:36m/分 60kg吊揚時:27.6m/分	重量	本体:9.7kg
電源	AC100V	定格電流	6A
消費電力	550W	サイズ	250(W)×205(D)×360(H)mm
ワイヤーロープ	3.3mm×31m	操作スイッチコード	10m
電源コード	5m		
小型軽量タイプ			
加速防止			
逆巻防止			
ブレーキ付			
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。			

代替品

	品番	EA840B-31B
--	----	------------



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.