

品番 : EA840BC-200B

品名 : 200kg/29m 電動ウインチ(ワイレス・リモコン型)



販売価格	323,200円(税抜) / 355,520円(税込)		
カタログ価格	323,200円(税抜) / 355,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 01:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AW1196RCD
用途	商品、資材の積み降ろし、荷揚げ、各種吊揚作業に	定格荷重	200kg
揚程	29m	吊揚速度	高速:24m/分 低速:16m/分
電源	AC100V 1100W、12A	電源コード	5m
サイズ	213(W)×262(D)×496(H)mm	重量	19.6kg ※スイベルフック(ラッチロック付)、ワイヤーロープ、ウエイトを含む重量は25.2kgです。
ワイヤーロープ(径×長さ)	5mm×30m	フック口径	32mm
付属品	ワイヤーロープ(φ5mm×30m)、リモコン、ラッチロックフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)	材質	鉄
リモコン	・電源:単4アルカリ電池×2(付属) ・操作スイッチ:電源、上昇、下降、優先順位 ・LED表示:電源、電波送信		

過巻防止、逆巻防止機能付

ブレーキ付
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
安全性の高いラッチロックフック仕様
しっかり固定できる吊り下げ型フック付
非常用上昇/下降スイッチ付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.