

品番：EA840BC-60

品名：60kg/20m 電動ウインチ(ワイレス・リモコン型)



販売価格	161,000円(税抜)／177,100円(税込)		
カタログ価格	161,000円(税抜)／177,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AWI62RC
荷重	60kg	吊揚速度	高速:27.6m/分 低速:9.6m/分
ワイヤー長さ(φ4mm)	21m	揚程	20m
電源	AC100V 550W、6A	重量	9.7kg
電源コード長	5m	フック口径	24mm
付属品	無線リモコン1個 スイベルフック(本体取付) 単4形アルカリ乾電池2個 ストラップ(リモコン取付)		
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。			
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。			
非常用上昇/下降スイッチ付			
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。			
過巻防止、逆巻防止機構付			
ブレーキ付			

代替品

	品番 EA840BC-60A コメント
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.