

品番 : EA840BC-60A

品名 : 60kg/20m 電動ワインチ(ワイヤレス・リモコン型)



販売価格	183,900円(税抜) / 202,290円(税込)		
カタログ価格	183,900円(税抜) / 202,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/15 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



小型電動ワインチワイヤレスリモコン仕様
●荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作可能!!
●2段階スイッチ付で高速・低速の2種速度が選べます。
●リモコン、ワイヤー、コードを組み替えてお手入れ簡単です。
●ワイヤーは本体を組み替えてリモコン操作できます。(組み替える際はリモコンの電池を外してください)
●リモコンは充電式で充電式充電池付属。充電式充電池は別途購入が必要です。
●荷物吊り上げたときに止まる機能やリモコン本体を失した場合でも本体側が発電用スイッチで止まることで安全です。
●リモコンは2段階で荷物を健側停止(止め)します。



仕様

メーカー	京セラ	型番	AWI62RC
定格荷重(kg)	60	揚程(m)	20
吊揚速度(m/分)	高速:27.6 低速:9.6	重量(kg)	9.7
電源	AC100V 550W、6A	電源コード	5m
サイズ(W×D×H)mm	250×205×360	材質	鉄
フック口径	24mm	付属品	ワイヤーロープ(Φ4mm×21m)、リモコン、スイベルフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)

過巻防止、逆巻防止機能付

ブレーキ付

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。

非常用上昇/下降スイッチ付

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

代替品



品番 EA840BC-60B
コメント 変更点:本体サイズ・重量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.