

品番：EA840BC-60B

品名：60kg/20m 電動ウインチ(ワイレス・リモコン型)



販売価格	177,000円(税抜) / 194,700円(税込)		
カタログ価格	177,000円(税抜) / 194,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 22:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AWI62RCD
定格荷重	60kg	揚程	20m
吊揚速度	高速:27.6m/分 低速:9.6m/分	ワイヤー径	4mm
フック口径	24mm	電源	AC100V 550W、6A
電源コード	5m	サイズ	260(W)×205(D)×360(H)mm
重量	10.8kg	材質	スチール
付属品	ワイヤーロープ(φ4mm×21m)、リモコン、スイベルフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)		

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。

リモコン操作ができなくなった場合、本体にある非常用スイッチ(上昇/下降)を使用して吊荷を安全な位置に移動できます。

過巻防止、逆巻防止機能付

ブレーキ付

「技術基準適合証明」取得済みのため無線利用許可の申請は不要です。

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.