

品番：EA840BG-150

品名：150kg/37m 電動ウインチ(リモコン/定置型)



販売価格	182,000円(税抜) / 200,200円(税込)		
カタログ価格	182,000円(税抜) / 200,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AWIM150
水平牽引能力	150kg	揚程(m)	37
巻取速度	18.6m/分	重量	21kg
電源	AC100V 870W	操作コード長	2.5m
電源コード長	2.5m	使用ワイヤー	φ5×40m
サイズ	425×231×297(H)mm	付属品	操作スイッチ(コード2.5m付) ワイヤーロープ A型シンプル ワイヤークリップ(2ヶ) スナッチブロック(2ヶ) ウェイト フック

据置型

運転音が静かでブレーキの効きがいい

マグネットモーター採用

加速防止

逆巻防止

ブレーキ付

代替品



品番 EA840BG-150A

コメント 価格変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.