

品番：EA841AE

品名：160mm 小型高速切断機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/25 02:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |  |        |  |
|------|--|--------|--|
| 電源   | AC00V 50/60Hz                                | 消費電力   | 600W   |
| 電流   | 6.5A   | 回転数    | 3000回転/分、4500回転/分、6500回転/分、7200回転/分、8000回転/分、8300回転/分                    |
| 切断能力 | 角パイプ: 40×40mm<br>丸パイプ: φ45mm<br>L字鋼: 45×45mm | 連続使用時間 | 30分  |
| 刃径   | 160mm  | 穴径     | 20mm   |
| コード長 | 2心、2.0m                                      | 本体サイズ  | 390×300×180mm<br>(ベース含む・ストッパー開放時)  |
| 質量   | 4.5kg(コード含む)                                 | 付属品    | 160mm切断砥石、シャフトロックスパナ、六角棒レンチ(5mm)、カーボンブラシ                                 |
| 用途   | アングル鋼、アルミサッシ、鉄筋、ステンレスパイプなどの切断に               | 特長     | ・持運びに便利な小型、軽量タイプ<br>・6段変速機能付きで材料にあった適切なスピードで作業が可能<br>・45度まで角度を付けて切断出来ます。 |

砥石交換の際は穴径と直径が合えば、メーカー問いません。

代替品



**品番** EA841B-3A

**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.