品番: EA841AE

品名:160mm 小型高速切断機



販売価格	13,600円(税抜)/14,960円(税込)				
カタログ価 格	13,600円(税抜)/14,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/03 10:00現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





仕様

電源	AC00V 50/60Hz	消費電力	600W
電流	6.5A	回転数	3000回転/分、4500回転/分、6500回転/分、7200回転/分、8000回転/分、8300回転/分
切断能力	角パイプ:40×40mm 丸パイプ:φ45mm L字鋼:45×45mm	連続使用時間	30分
刃径	160mm	穴径	20mm
コード長	2/ပဲ、2.0m	本体サイズ	390×300×180mm (ベース含む・ストッパー開放時)
質量	4.5kg(コード含む)	付属品	160mm切断砥石、シャフトロックスパナ、六角棒レンチ(5mm)、カーボンブラシ
用途	アングル鋼、アルミサッシ、鉄筋、ステンレスパイプなどの切断に	特長	・持運びに便利な小型、軽量タイプ ・6段変速機能付きで材料にあった適 切なスピードで作業が可能 ・45度まで角度を付けて切断出来ま す。
砥石交換の際は穴径と直径	 圣が合えば、メーカー問いません。		



品番 EA841B-3A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.