

品番：EA841B-4A

品名：355mm/1450W 高速切断機



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AC3561
刃径	355mm	回転数	3550rpm
電源	AC100V	電流	15A
消費電力	1450W	重量	17kg
サイズ	586(L)×290(W)×658(H)mm	コード長	2.5m
絶縁方式	二重絶縁	切断能力	(丸形鋼材90°) 径120mm (丸形鋼材45°) 径102mm (四角形鋼材90°) 幅120×高さ120mm (四角形鋼材45°) 幅102×高さ102mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ211mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ130mm
穴径	25.4mm	替カーボンブラシ	EA813RA-23
付属品	355mm切断砥石、両口スパナ		

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適

クイックバイス機構付き

切込深さの調整が可能なストップボルト付き

砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.